




JET HAND OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR 12-16MM PET/PP BAND INCL. ACCU & LADER

- **Aanpasbare omsnoeringsspanning** - kan worden ingesteld tot **2100 N**
- **Weegt slechts 2,7kg met accu**
- **Met een lithium accu**, welke een **capaciteit heeft van 3000mAh**
- Meer dan **300 omsnoeringscycli op een enkele lading**
- **JET omsnoeringsapparaat accu voor 12-16mm PET/PP + accu & lader**
- **Garantie**
- **Gratis snelle levering**



- **Aanpasbare omsnoeringsspanning** - kan worden ingesteld tot **2100 N**
- **Weegt slechts 2,7kg met accu**
- **Met een lithium accu**, welke een **capaciteit heeft van 3000mAh**
- Meer dan **300 omsnoeringscycli op een enkele lading**
- **JET omsnoeringsapparaat accu voor 12-16mm PET/PP + accu & lader**
- **Garantie**

- **Gratis snelle levering**

SEMI-AUTOMATISCH OMSNOERINGSAPPARAAT JET



JET hand omsnoeringsapparaat is een klassiek, handmatig omsnoeringsapparaat. Dankzij zijn **handmatige aanhaalmodus**, is hij **beter betaalbaar** in vergelijking met apparaten die aanspannen op motor. Bovendien is hij met zijn flexibele instellingen en grote spanningsbereik perfect voor zowel PP als PET omsnoering. JET hand omsnoeringsapparaat voor 12-16 mm wordt veel gebruikt in alle industrieën en sectoren. Het JET semi-automatische omsnoeringsapparaat zorgt voor de hoogste productiviteit en prestaties om te voldoen aan de verpakkingseisen van klanten over de hele wereld. Het JET semi-automatische omsnoeringsapparaat voor 12-16mm **weegt slechts 2,7kg inclusief accu**, waarmee het een van de lichtste omsnoeringsapparaten is die er zijn. De omsnoeringsspanning is aanpasbaar en kan worden ingesteld tot **2100 N**. Het **JET hand omsnoeringsapparaat wordt geleverd met een lithium batterij** met een **capaciteit van 3000mAh**, daarom kunt u meer dan **300 omsnoeringscycli maken op één enkele lading**. De **lader** is ook inbegrepen, zodat u uw **bundelproces kunt starten zodra het pakket aankomt**. Dankzij de wendbaarheid en het gebruiksgemak van dit omsnoeringsapparaat accu kunt u het gebruiken voor verticaal en horizontaal omsnoeren. Dit batterijbandgereedschap is ook ontworpen om een hoogwaardige wrijvingslasafdichting te leveren. **Het heeft een garantie van 12 maanden en service is beschikbaar in de Europese Unie.**

VOORDELEN VAN JET HAND OMSNOERINGSAPPARAAT

- Weegt slechts **2,7 kg met accu**
- **Handmatige aanhaalmodus** voor gevoelige verpakking
- **Meest betaalbare omsnoeringsapparaat** in de markt
- Zeer **robuust**, sterk gereedschap
- Kan meer dan **300 omsnoeringscycli uitvoeren op één enkele lading**
- **Afdichtingstijd instelbaar** - verhoog de lastijd met de klok mee en verminder de lastijd tegen de klok in

KENMERKEN JET HAND OMSNOERINGSAPPARAAT:

- Kosteneffectief - **handmatige aanhaalmodus**, dus **betaalbaarder**
- Eenvoudige bediening met één hand
- Hoge afdichtingsefficiëntie
- Wrijvingslas afdichting
- Ergonomisch ontwerp
- Lithiumaccu met hoge capaciteit

- Robuuste hoes & perfecte balans
- Handmatig instelbare spankracht

JET HAND OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR 12-16MM SPECIFICATIES:

Model	JET battery strapping tool
Afmetingen (L*B*H)	370*140*120 mm
Gewicht	2,75kg (incl. batterij)
Vermogen	Lithiumbatterij (DC14.4V, 3000MaH, 10C)
Spanningsbereik	60-2100N of 6-214kg - aanpasbaar
Verzegelingstijd	1-3 seconden - aanpasbare omsnoeringsbreedte
Bandbreedte	12-16mm
Omsnoeringsdikte	0,6-1mm
Toepasselijke banden	Polypropyleen (PP) en polyester (PET)
Afdichtingsvorm band	Wrijvingslas afdichting
Uithoudingsvermogen na volledig opladen	Ongeveer 300 omsnoeringscycli
Acculader	Ingangsspanning: 100-245V(AC), 50-60HZ,
	Uitgangsspanning/stroom: 16,8V(DC)/3A(DC)
Laadtijd accu	Ongeveer 70 minuten
Verbinding	Wrijvingslas

WAT IS DE PRIJS VAN HET SEMI-HALFAUTOMATISCHE OMSNOERINGSAPPARAAT JET?

Het hand omsnoeringsapparaat JET is het meest betaalbare omsnoeringsapparaat in de markt. De reden is het handmatige aanspansysteem, waarbij de bediener meerdere keren aan de spanwip moet trekken, waarmee de band om het voorwerp wordt aangetrokken. De **prijs van het hand omsnoeringsapparaat JET** wordt op de pagina weergegeven. Het semi-automatische omsnoeringsapparaat kan **online direct vanaf onze website worden aangeschaft of u kunt via e-mail een offerte aanvragen**. Ondanks de lage prijs is dit omsnoeringsapparaat **zeer krachtig, robuust, en gemaakt van hoogwaardige materialen**. Het is gebouwd om lang mee te gaan en onze klanten bevelen dit gereedschap aan aan iedereen die geen automatisch spansysteem nodig heeft.

HOE GEBRUIKT U HET JET HAND OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR PET/PP 12-16MM BAND

1. Stapel de banden op hun plaats - Wikkel de omsnoeringsband er omheen zoals aangegeven op de afbeelding. De omsnoeringsband mag niet worden bevlekt met water, olie of andere vloeistoffen.
2. Houd de handgreep van de tillift vast - Plaats de banden op hun plaats in het hand omsnoeringsapparaat. Het samengedrukte uiteinde van de omsnoeringsband moet aan de bovenkant overlapt zijn en de omsnoeringsriem aan de onderkant moet zich onder het spanwiel uitstrekken om het voorste uiteinde van de getande plaat 5-10 mm te bedekken. Bij het inbrengen van de omsnoeringsband de handgreep met de rechterhand optillen en met links de omsnoeringsband plaatsen. De bovenste en onderste uiteinden moeten parallel worden

gestapeld voordat de hendel kan worden losgelaten.

3. Schommelspantuimelaar - Nadat de omsnoeringsband is geïnstalleerd, houdt u de hendel van het omsnoeringsapparaat vast en draait u de tuimelschakelaar vast. Trek tegelijkertijd de spantuimelaar naar achteren naar het eindaanslagmechanisme en duw vervolgens de spantuimelaar naar voren tot aan het voorste eindmechanisme. Trek meerdere malen aan de spanschakelaar. Nadat de omsnoeringsband in de ideale toestand is aangedraaid, laat u de spantuimelaar los. Houd bij het aanspannen het omsnoeringsgereedschap parallel en de omsnoeringsband in de richting van waar geen vuil ligt.
4. Druk op de lasknop - Nadat u op de aanhaalknop heeft gedrukt, beweegt de vinger onmiddellijk weg en het apparaat zal automatisch lijmen (de tijd is vooraf door het systeem ingesteld, u kunt de aanhaaltijd met de klok mee verlengen of tegen de klok in verkorten). Na het verlijmen wordt de overtollige omsnoeringsband automatisch afgesneden.
5. Duw de hefhendel omhoog om de band te verwijderen - Til na het bundelen de hendel op, draai het spanwiel rond, maak de riem dienovereenkomstig losser, balanceer naar rechts en verwijder het bundelapparaat.

JET SEMI-AUTOMATISCH OMSNOERINGSAPPARAAT VIDEO